



ZWEISPURIGER DURCHLAUF-SOHLREINIGER PLUS MIT ZWEI EK800

zweispurige Hygieneschleuse aus Edelstahl 1.4301 für besonders hohes Personalaufkommen, spezielle robuste Bauweise für Mehrschichtbetriebe oder besonders hohe Beanspruchung, zwei parallele Durchlaufsohlenreiniger mit je zwei waagrecht liegenden rotierenden Bürsten, die zur optimalen und schnellen Reinigung der Schuhsohlen dienen, inkl. zweiseitigem Eingangskontrollgerät EK800 zur überlistungssicheren 2-Handdesinfektion in Verbindung mit einer nach vollzogener Handdesinfektion freigeschalteten Drehsperre komplett aus Edelstahl, die Drehsperren können in Richtung Sozialräume immer frei oder immer gesperrt sein, inklusive seitlich angebrachtem Kanisterhalter für Handdesinfektionsmittel, multifunktionelle LED-Leuchte mit Kanisterleerstandsmeldung erleichtert Benutzung und Wartung durch die Anzeige von Zustands- und Störmeldungen, Zeit- und Datenerfassungsgeräte sind integrierbar, Abdeckung der Sohlenreiniger durch hochklappbaren Edelstahl-Laufrost, Bürsten können für Reinigungszwecke ohne Werkzeug herausgenommen werden, die Bürsten werden während des Laufens über einen Düsenstock mit einem Wasser-Reinigungsgemisch besprüht und verfügen über einen besonders hohem Spritzschutz, Laufzeit der Bürsten einstellbar von 1 bis 10 Sekunden, Auslösung erfolgt über ein- und ausgangsseitige Lichtschranken, mit Elektroanschluss: 400 V/N/PE, 50/60 Hz, Schutzart: IP 65, Nennleistung 1,25 kW, Absicherung: 16 A, Wasseranschluss: 3/4" max. 43 °C, Wasserablauf: 2 x DN 50,
Bitte beachten Sie: Bei Anschluss der Maschine an das Trinkwassersystem ist bauseitig ein zugelassener Rohrtrenner vorzusehen

PRODUKTDDETAILS

Artikelnummer: **DLSO_P_1500_EK800_D**

Maße (B x T x H): 1500/2110 x 1890 x 1850 mm, aktive Bürstenlänge: 1100 mm,

*** Bitte geben Sie an, ob das Gerät von der unreinen Seite her gesehen links- oder rechtsseitig montiert werden soll. ***

Artikelnummer: **DLSO_P_2000_EK800_D**

Maße (B x T x H): 2000/2610 x 1890 x 1850 mm, aktive Bürstenlänge: 1600 mm,

*** Bitte geben Sie an, ob das Gerät von der unreinen Seite her gesehen links- oder rechtsseitig montiert werden soll. ***

FRIEDRICH SAILER GMBH

Memminger Str. 55
89231 Neu-Ulm
Bayern / Deutschland

www.friedrich-sailer.de
info@friedrich-sailer.de
+49 [0] 731 98 59 0-0